



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Programmiersoftware
Geräteanwendung	Gebäude
Kit-Zusammenstellung	1 USB Kabel von 1,5 m 1 Programmiergerät
Versorgung	USB-Schnittstelle des PC

Zusatzmerkmale

Betriebssystem	Windows 2000 SP4 Windows XP Windows Vista Windows 7
Integrierte Verbindungsart	Speicherstick-Steckplatz USB Typ Mini-B
Produktkompatibilität	ITA-Jahreszeitschaltuhr ITA-Speicherstift
Material	POM (Polyoxymethylen) PC (Polykarbonat)
Höhe	18,5 mm
Breite	57 mm
Tiefe	40 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	12,5 cm
VPE 1 Gewicht	100,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,166 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------