



Egenskaber

Produktserie	Stago
Produkttype	Lågholder
Omgivelsesdata	Rum med næsten permanent fugtkondensation og en stormængde luftforurening, tunler og havne

Produktinformationer

Form	Firkantet
Anvendes til	Cable support system Fiberoptisk kabelføring
Montage	Uden skrue
Materiale	Rustfrit stål AISI 301
Atmosfærisk/korrosionskategori	C5-I
Højde	10 mm
Bredde	150 mm
Dybde	200 mm
Vægt	0,015 kg / sæt med 100

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1 cm
Pakke 1 Længde	2 cm
Package 1 Length	2 cm
Pakke 1 Vægt	3 g

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser