



### Egenskaber

Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig lufforurening indkøbscentre og parkeringsområder

### Produktinformationer

Montagevinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Horisontal
Kompatibilitet	KG281 kabelbakke 35 mm højde 200 mm bredde KG281 kabelbakke 60 mm højde 200 mm bredde KG281 kabelbakke 85 mm højde 200 mm bredde KG281 kabelbakke 110 mm højde 200 mm bredde KB184 kabelbakke 35 mm højde 200 mm bredde KB184 kabelbakke 60 mm højde 200 mm bredde KB184 kabelbakke 85 mm højde 200 mm bredde KB184 kabelbakke 110 mm højde 200 mm bredde KB284 kabelbakke 35 mm højde 200 mm bredde KB284 kabelbakke 60 mm højde 200 mm bredde KB284 kabelbakke 85 mm højde 200 mm bredde KB284 kabelbakke 110 mm højde 200 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Længde	100 mm
Højde	11 mm
Bredde	400 mm
Vægt	0,2 kg / sæt med 1

### Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	200 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 længde	40 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 højde	5,5 cm
Forpakning 2 bredde	9,9 cm
Forpakning 2 længde	39,6 cm
Enhedstype forpakning 3	CAR
Antal enheder forpakningstype 3	10
Forpakning 3 vægt	2 kg
Forpakning 3 højde	5,5 cm

Forpakning 3 bredde	9,9 cm
Forpakning 3 længde	39,6 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------