

Egenskaber

Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder



Produktinformationer

Montagevinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Horisontal
Kompatibilitet	KB184 kabelbakke 35 mm højde 300 mm bredde KB184 kabelbakke 60 mm højde 300 mm bredde KB184 kabelbakke 85 mm højde 300 mm bredde KB184 kabelbakke 110 mm højde 300 mm bredde KB284 kabelbakke 35 mm højde 300 mm bredde KB284 kabelbakke 60 mm højde 300 mm bredde KB284 kabelbakke 85 mm højde 300 mm bredde KB284 kabelbakke 110 mm højde 300 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret
Corrosion class	C2
Vægt	0,263 kg

Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	268 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 længde	60 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 vægt	2,68 kg
Forpakning 2 højde	5,1 cm
Forpakning 2 bredde	9,9 cm
Forpakning 2 længde	59,6 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja

Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------