



Egenskaber

Produktserie	Stago
Produkttype	Dæksel
Mounting location	Opvarmede rum med tør luft og ubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder

Produktinformationer

Montagevinkel	90 °
Retning på ændringsstykke	Horisontal
Anvendes til	T-stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 70 mm bredde
Montage	Uden skrue
Material with surface treatment	Stål forgalvaniseret, "RAL 1013"
Corrosion class	C2
Længde	170 mm
Højde	11 mm
Bredde	270 mm
Vægt	0,05 kg / sæt med 100

Forpakkingsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	255 g
Forpakning 1 højde	1 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 længde	27 cm
Enhedstype forpakning 2	BB1
Antal enheder forpakning 2	10
Forpakning 2 højde	6 cm
Forpakning 2 bredde	17 cm
Forpakning 2 længde	27 cm
Enhedstype forpakning 3	P12
Antal enheder forpakningstype 3	90
Forpakning 3 vægt	22,95 kg
Forpakning 3 højde	33,5 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 længde	120 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------