



Egenskaber

Produktserie	"Performa"
Produkttype	Gitterbakke
Antal pr. Sæt	6 m

Produktinformationer

Form	U-form
Materiale	Stål (zinc+)
Atmosfærisk/korrosionskategori	C3/C4
Wirediameter langsgående	4,9 mm
Wirediameter tværgående	3,9 mm
Ledertværsnit	59568 mm ²
Standarder	IEC 61537 DIN 4102-12 IEC 60068-2-75 EN 50102 EN/ISO 9227 EN 10244-2
Længde	3 m
Højde	110 mm
Bredde	600 mm
Passer til højde	105 mm
Bredde	600 mm
Overfladebehandling	Zinc+

miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-40...120 °C
IK kapslingsklasse	IK10

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)  EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt