



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys-Sicherungslasttrennschalter
Produkt oder Komponententyp	Schmelzsicherung
Kurzbezeichnung des Geräts	DF2
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC
Nennstrom [In]	32 A 690 V
Sicherungsgröße	22 x 58 mm
Sicherungstyp	NFC
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Auslösekurven	GG
Produktgewicht	0,045 kg

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	50,9 g
Höhe VPE1	2,5 cm
Breite VPE1	11,3 cm
Länge VPE1	12 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	512,0 g
Höhe VPE2	2,5 cm
Breite VPE2	11,3 cm
Länge VPE2	12 cm
Verpackungstyp VPE3	S01
Inhaltsmenge VPE3	50
Gewicht VPE3	2,745 kg
Höhe VPE3	15 cm
Breite VPE3	15 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------