



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XAC
Zubehör / Teiletyp	Glühlampe
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Leuchtdrucktaster
[UH,nom] Nennhilfsspannung	48 V AC/DC
Signalfarbe	Klar
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produkt- oder Komponententyp	Incandescent bulb

Zusatzmerkmale

Verlustleistung in W	2,6 W
Lampenfassung	BA 9s
Durchmesser	11 mm
Länge	28 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,4 cm
VPE 1 Breite	4,4 cm
VPE 1 Länge	10,6 cm
VPE 1 Gewicht	3 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,4 cm
VPE 2 Breite	4,4 cm
VPE 2 Länge	10,6 cm
VPE 2 Gewicht	30 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	800
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,812 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------