



### Hauptmerkmale

Produktpalette	Mureva BOX
Produkttyp	Abzweigdose
Farbe	Grau(RAL 7035)
Anzahl pro Verpackung	5 Stück

### Zusatzmerkmale

Montage	Wandgehäuse
Kabeleinführung	Durchführungen
Befestigung	Aufschnappbar:Deckel
Innenmaße	105 x 65 x 55 mm
Anzahl der Kabeleinführungen	8 Durchmesser: 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Deckel SBS (styrene butadiene styrene): Durchführungen
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II entspricht IEC 536
Höhe	61 mm
Breite	125 mm
Tiefe	83 mm
Produktgewicht	0,092 kg

### Montage

Betriebstemperatur	-25...40 °C
IK-Klasse	IP55entsprichtIEC 60529
IK-Klasse	IK07 entspricht EN 50102
Glühdrahttemperatur	650 °C
Normen	EN 60670 CE

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	95 g
Höhe VPE1	6,1 cm
Breite VPE1	12,2 cm
Länge VPE1	7,9 cm
Verpackungstyp VPE2	P12
Inhaltmenge VPE2	2250
Gewicht VPE2	225,75 kg
Höhe VPE2	77 cm
Breite VPE2	80 cm

Länge VPE2	120 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	5
Gewicht VPE3	480 g
Höhe VPE3	11,5 cm
Breite VPE3	7,5 cm
Länge VPE3	30,5 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------