



Principal

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Numar de clapete	1
Culoare	Alb
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Gama de puteri	2300 W
Curent nominal	10 A la 250 V c.a.
Numar de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Torsadat
Lungime de dezizolare conductor	13,0 mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisare suprafata	Lucios
Material conductor	Aramiu
Mod de fixare	Suruburi sau gheare51...70 mm
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Marcaj	Simbol lumina
Latime	83 mm
Inaltime	83 mm
Adancime	43,0 mm
Adancimea proiectata	15 mm
Greutate neta	0,0705 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60669-1
Certificari produs	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Etichete privind calitatea	CE UKR
Grad de protectie IP	IP20
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	72,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	790,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,101 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------