



Principal

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Informatii suplimentare priza	Cu obturatoare si capac
Culoare	Alb
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Prezentare dispozitiv	Produs complet
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Suruburi sau gheare 51...69 mm
Standard priza	CEE 7/3
Standard priza	Schuko
Descriere priza standard	Impamantare
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Finisare suprafata	Lucios
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa ABS + PC: placa centala ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac
Lungime de dezizolare conductor	13,0 mm
Material conductor	Aramiu
Conexiuni - borne	Borne lift
Numar de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Torsadat
Cantitate pe set	1
Grad de protectie IP	IP44
Adancimea proiectata	17 mm
Latime	83 mm
Inaltime	83 mm
Adancime	48 mm
Greutate neta	0,104 kg

Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	TSE[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	104,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,111 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	14,008 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------