




Principal

Gama de produse	Asfora
Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Numar de posturi	1 post
Tip de ambalaj	Flow-pack
Culoare	Antracit
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)

Suplimentar

Finisare suprafata	Lucios
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	13,100 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	465,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,157 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale