



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Mini csatorna
Készülék alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség készletenként	88 m
Fő színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási méret	25 x 16 mm
Rögzítési mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	25 mm
Szélesség	16 mm

Környezet

IP védettségi fok	IP40
IK védettségi fok	IK07
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...60 °C
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	2,5 cm
1. csomag hossza	200,0 cm
1. csomag súlya	296,928 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	84
2. csomag magassága	11,0 cm
2. csomag szélessége	19,5 cm
2. csomag hossza	211,0 cm
2. csomag súlya	12,471 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------