



### Egenskaber

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Produktserie | Esmi addressable components for ALC range |
| Produkttype  | Manual call point                         |
| Farve        | Rød                                       |

### Produktinformationer

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                   | PC (polycarbonate)                                                                                                |
| Type af betjening           | Resettable                                                                                                        |
| [Ue] Nominel driftsspænding | "17...35 V" DC supply                                                                                             |
| Signalfunktion              | Alarm status LED rød<br>Isolator operation LED gul<br>Fejl flashing LED gul<br>Device is polled flashing LED Grøn |
| Indstillingsmåde            | 8-segment DIL switch: address setting                                                                             |
| Strømforbrug                | "100 µA" standby<br>1 mA power-up surge "1s typical"<br>4 mA alarm LED on                                         |
| Højde                       | 90 mm                                                                                                             |
| Bredde                      | 90 mm                                                                                                             |
| Dybde                       | 63 mm                                                                                                             |
| Vægt                        | 180 g                                                                                                             |

### Miljø

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| IP kapslingsklasse     | IP44                     |
| Temperatur ved drift   | -40...70 °C              |
| Standarder             | "EN 54-11"<br>"EN 54-17" |
| Produktcertificeringer | CPR[RETURN]LPCB          |
| Relativ fugtighed      | 0...95 % non-condensing  |

### Forpakkingsinformation

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE     |
| Antal enheder i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Højde           | 7,0 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 10,0 cm |
| Package 1 Length        | 10,0 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 190,0 g |

## Bæredygtighed

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regulering               |  <a href="#">REACH-erklæring</a>     |
| EU RoHS-direktiv               | I overensstemmelse med undtagelser                                                                                    |
| Kviksølvfri                    | Ja                                                                                                                    |
| Kina RoHS-regulering           |  <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> |
| Oplysninger om RoHS-undtagelse |  Ja                                  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | GB |
|-----------------|----|

## samhandelsbetingelser DK

|           |          |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|