



### Hauptmerkmale

Produktserie	PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp	Verteilssystem
Kurzbezeichnung des Geräts	ILM

### Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	250 - 700 V
Steuereingangsspannung	24 V DC (Toleranz: - 20 - 25 %)
Eingangsstrom	20 A
Physikalische Schnittstelle	SERCOS III, Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Kühlungstyp	Lüftelos mit Konvektion
Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 61800-5-1
Material	Polycarbonat
Breite	230 mm
Höhe	94 mm
Tiefe	151,4 mm
Produktgewicht	0,85 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
Verschmutzungsgrad	2 entspricht IEC 61800-5-1

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,73 kg
Höhe VPE1	36,4 cm
Breite VPE1	78,6 cm
Länge VPE1	28,6 cm
Verpackungstyp VPE2	P06
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	25 kg
Höhe VPE2	77 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	60 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------