



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Mureva
Produktname	Mureva-Gehäuse
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Geräteanwendung	Kabelanlage
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigung	Durch Schraube:Gehäuse
Basisabmessungen	105 x 55 x 105 mm
Kabeleinführung	Durchführungen
Kabeleinführungsnummer	7 Durchmesser: 25 mm
Material	PP (Polypropylen): body and cover
Höhe	105 mm
Breite	105 mm
Tiefe	55 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK07
Glühdrahttemperatur	750 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,2 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	12,2 cm
VPE 1 Gewicht	158,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	12,4 cm
VPE 2 Breite	11,8 cm
VPE 2 Länge	30,8 cm
VPE 2 Gewicht	798,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60

VPE 3 Höhe	32,8 cm
VPE 3 Breite	39,6 cm
VPE 3 Länge	52,6 cm
VPE 3 Gewicht	10,126 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------