



### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	T-Stück
Menge pro Satz	1 Stück
Farbton	Weiß (RAL 9010)

### Zusatzmerkmale

Dimension des Lichtwellenleiters	100 x 63 mm
Material der Kabelkanäle	Aluminium Kunststoff
CMS Installation Produkt Zusatzinformation	F. vertikale Brüstungskanäle 100 u. f. horizontale Brüstungskanäle 100, 120, 140
Material	PC/ABS
Länge	121 mm
Höhe	52 mm
Breite	63 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (IK)	IK07

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	16,7 cm
VPE 1 Gewicht	30 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------