



### Hauptmerkmale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Baureihe                | OptiLine 50                   |
| Produkttyp              | Steckdose                     |
| Farbe                   | Weiß (RAL 9010)               |
| Geliefertes Zubehör     | Kennzeichnung<br>Beschriftung |
| Mengenpaket 1 / Einheit | Satz à 1                      |

### Zusatzmerkmale

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Schnittstelle         | OSI                         |
| Lochraster            | 45°                         |
| Anzahl der Steckdosen | 2 Seitenerdung - verriegelt |
| Befestigungsmodus     | Schnappmontage              |
| Produktmaterial       | PC/ABS                      |
| Länge                 | 40 mm                       |
| Höhe                  | 50 mm                       |
| Breite                | 100 mm                      |

### Montage

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...40 °C |
| Schutzart (IP)     | IP20       |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 5 cm   |
| VPE 1 Breite  | 4,8 cm |
| VPE 1 Länge   | 12 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 120 g  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltproduktdeklaration    |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                    |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|