



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung	Bodendose
Produkttyp	Gelenkbefestigung
Art des Bodens	Doppelboden
Form der Bodendose	Quadratisch Rechteckig
Farbe	Blau (RAL 5003)
Mengenpaket 1 / Einheit	2 Stücke

Zusatzmerkmale

Geeignet für	Für Bodentank-Abgang
Anzahl der Module	Ohne Module
Produktmaterial	PA6 Stahl
Länge	25 mm
Höhe	58 mm
Breite	12 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	5 cm
VPE 1 Gewicht	5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	17 cm
VPE 2 Länge	17 cm
VPE 2 Gewicht	27 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,01 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------