



Principal

Gama de produtos	Canalis
Nome abreviado do equipamento	KBB
Compatibilidade do produto	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Tipo de oferta	Classic
Tipo de produto ou componente	Unidade de alimentação
Conductors material	Alumínio
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	40 A 25 A
[Ue] tensão operacional nominal	230...400 V
Número de circuitos	1
Polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE L + N + PE
Tipo de protecção	Sem protecção
Tipo de controlo	Sem
Cor	Branco(RAL 9003)

Complementar

Equipamento fornecido	Batente
Local de montagem	Esquerda
Modo de montagem	Por cliques
Suporte de montagem	Barramento
Ligações - terminais	Bloco de terminais - Pg 21 - conector de abraçadeira roscada para 10 mm ²
Largura	244 mm
Profundidade	75,5 mm
Altura	75,5 mm
Peso líquido	400 g
Normas	IEC 61439-6

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	494 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,691 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	79,528 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------