



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KS Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I _e	16 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherungslasttrennschalter: Neozed Sicherung, Größe E14 entspricht DIN Standard
Geliefertes Zubehör	Sicherung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U _e	230-690 V abhängig vom Schutzgerät
[U _{imp}] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6,8 kV
Nennisolationsspannung U _i	690 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Tunnelklemme - ISO32 - Kabel: 6 mm ² flexibel Tunnelklemme - ISO32 - Kabel: 10 mm ² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff
Breite	135 mm
Tiefe	103 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	0,6 kg

Montage

Erdungssystem	TT TN-S IT
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,000 cm
VPE 1 Breite	17,500 cm
VPE 1 Länge	13,600 cm
VPE 1 Gewicht	900,000 g

VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	119
VPE 2 Höhe	195,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	107,100 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------