



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4K
Produkt oder Komponententyp	Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität	LP1K LP4K CA3K

### Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
Montagevariante	Schraubklemmen
Unterdrückertechnologie	Bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
Steuerkreisspannung	32 - 48 V DC
Maximale Spitzenspannung	2 Uc
LEDs	LED
Menge pro Satz	Satz à 5 Stück
Höhe	25 mm
Breite	6 mm
Tiefe	22 mm
Produktgewicht	0,01 kg

### Montage

Normen	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	CSA UL
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068 TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...80 °C

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	5,0 g
Höhe VPE1	4,5 cm
Breite VPE1	4,5 cm
Länge VPE1	6,2 cm

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------