

LC1E1810P7

Contact, EasyPact

TVS, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 18A, 230V AC

coil, 1NO auxiliary contact



Osnovno

Ponuda	Easy TeSys
Seriya proizvoda	Easy TeSys Control
Vrsta proizvoda ili dijela	Sklopnik
Skraćeno ime uređaja	LC1E

Dodatno

[I _{th}] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	32 A (at 55 °C)
Okretni moment zatezanja	Krug napajanja 1,2 N.m Upravljački krug 1,2 N.m

Okolina

Dopuštena okolna temperatura zraka oko uređaja	-20...70 °C kod U _c -60...80 °C storage -5...55 °C radnja
--	--

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,000 cm
Paket 1 Širina	7,500 cm
Paket 1 Dužina	8,500 cm
Paket 1 Težina	344,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica u Paketu 2	36
Paket 2 Visina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	12,708 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Vijeka Trajanja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.