



Fő jellemzők

Termékcsalád	Easypact CVS100...250
Termék vagy komponens típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid megnevezése	CVS100B
Készülékalkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3d
Earth leakage protection (Vigi add on)	Nincs
Névleges áramerősség	100 A -40 °C
Megszakítónévleges értékek kód	B
Hálózat típusa	AC
[Icu] Breaking capacity	40 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC
Kioldógység megnevezése	TM-D
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek	100 A -40 °C
Védelem típusa	Rövidzár Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Vezérlés típusa	Rúd
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Csatlakozások pontjai	Csavaros csatlakozók
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Termikus védelem beállítási tartomány	70...100 A
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	15 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 40 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikus tartósság	30000 ciklus
Elektromos élettartam	12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Csatlakozásosztás	35 mm
Érintkező helyzetjelző	Igen
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir	Állítható
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya	0,7...1 x In
Hosszú idejű késleltetés beállítás típusa	Rögzített
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus li	Rögzített
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány	800 A

Magasság	161 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	86 mm
Súly	1,8 kg

Környezet

Áramítás védelmi osztály	II osztály
Szabványok	EN 60947-3 IEC 60947-2
Termék minősítések	GOST-R IEC-Ex INE 16.0047X
IP védettségi szint	IP405
Szennyezettségi fok	4 megfelel IEC 60669
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-50...85 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	1,665 kg
1. csomag magassága	11,0 cm
1. csomag szélessége	14,0 cm
1. csomag hosszúsága	19,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------