



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	OF[RETURN]Mikroschalter[RETURN]PF[RETURN]SDE
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter

Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
Zusammensetzung der Signalkontakte	4 S/Ö
Ausschaltvermögen	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Mindestlast	100 mA bei 24 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	20 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	6 cm
VPE 2 Breite	18 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	222 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,176 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
