



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | Masterpact   |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | MX   |
| Produkt- oder Komponententyp | Spannungsauslösung   |
| Geräteanwendung              | Steuerung  |
| Kompatible Produktfamilie    | Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter<br>Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter |
| Typ des Spannungsauslösers   | Öffnerspule  |

### Zusatzmerkmale

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Steuerungstyp                 | Standard   |
| [Un] voltage power supply     | 24 - 30 V DC<br>24 V AC 50/60 Hz   |
| Schwellenwert-Auslösespannung | 0,7 - 1,1 Un bei Öffnung   |
| Holding power consumption     | 4,5 W  |
| Circuit breaker mounting mode | Einschubtechnik  |
| Maximum response time         | 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2<br>60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3 |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 3,4 cm   |
| VPE 1 Breite  | 6,1 cm   |
| VPE 1 Länge   | 8,3 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 1,166 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                    |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                    |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                       |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|