



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT P
Tipo de produto ou componente	Painel lateral
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT P invólucro
Aplicação do aparelho	Low voltage electrical distribution
Tipo de quadro	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Quadro - largura 400 mm, profundidade 400 mm Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm Quadro - largura 800 mm, profundidade 400 mm
Composição do kit	2 side panel Fixadores com quarto de volta
Normas	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Material	Chapa de aço tratado
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco(RAL 9003)
Largura	400 mm
Altura	2000 mm
Peso líquido	26,3 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 2

Ambiente

Grau de proteção IP	IP55 for enclosure
Grau de protecção IK	IK10

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	48,000 cm
Package 1 Length	206,500 cm
Package 1 Weight	27,337 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	96,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	202,000 cm
Package 2 Weight	569,000 kg

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------