



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Merten |
| Produktname | System D Inserts |
| Produkt- oder Komponententyp | Thermostat |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
| Farbton | Nickel |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gehäusevariante | Einbau |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| Geräteanwendung | Boden |
| Typ der Technologie | Elektronisch |
| Produktspezifische Anwendung | Heizung |
| Funktion verfügbar | Mit Temperaturreduzierung Mit Schalttemperaturabsenkung Mit elektronischem Controller |
| Hysterese | 1 K |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S |
| [In] Bemessungsstrom | 10 A (bei ohmscher Last Last) 4 A (bei induktiver Last Last) $\cos \phi = 0,6$ |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 230 V |
| Netzwerktyp | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 41 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,1 cm |
| VPE 1 Breite | 4,1 cm |
| VPE 1 Länge | 7,1 cm |
| VPE 1 Gewicht | 280 g |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 12 |
| VPE 2 Höhe | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite | 30 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,765 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|