



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék alkalmazás	Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Esztétikai név	Unica Top
Sorolás száma	4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód	Rápatintható
Keret színe	Wenge
Dekoráció színe	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA + PC: takarókeret ASA + PC: átmenő rész Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	303 mm
Mélység	14 mm
Középpontok közötti távolság	71 mm
Nettó súly	0,116 kg
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

IK védettségi fok	IK02
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	Benzin Alkohol Ablaktisztító folyadék Aceton Olaj Fehérítő UV-álló Folyékony szappan

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,500 cm
1. csomag szélessége	9,500 cm
1. csomag hossza	31,000 cm
1. csomag súlya	84,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	6,000 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	32,500 cm

2. csomag súlya	317,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	30
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	3,636 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------