



Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék vagy komponens típusa	Nyomógomb működtető szerkezet
Készülékalkalmazás	Világítás
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológiai típusa	Elektromechanikus
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Billenőkapcsolók száma	1
Végrehajtó egység	Billentyű

Kiegészítő jellemzők

Érintkezők típusa és összetétele	1 NO
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Névleges áram	10 A
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal

Környezet

IP védettség szint	IP20
--------------------	------

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,0 cm
Package 2 Width	18,0 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	718,0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	32,5 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,81 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------