



Principal

Gama de produtos	SpaceLogic KNX
Tipo de produto ou componente	Actuador do interruptor cego
Modo de funcionamento	Sistema bus KNX
Tipo de barramento	KNX
Rated input	Sinal de tensão (SELV) 3 x binário

Complementar

Suporte de montagem	Encastrado
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC 50/60 Hz
[In] corrente nominal	16 A
Número de saídas	2
Tipo de carga	Motor, 230 V AC Lâmpada incandescente <= 2500 W, 230 V AC High voltage halogen lamp <= 2500 W, 230 V AC Lâmpada LED <= 400 W, 230 V AC Capacitivo, 16 A, 140 µF, 230 V AC Carga resistiva 2500 W
Maximum cable length	10 m para entrada
Largura	48 mm
Altura	28 mm
Profundidade	50 mm

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,754 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------