



Fő jellemzők

Termékcsalád	KNX
Termék vagy alkatrész típusa	Jelenlétérzékelő
Busz típusa	KNX
Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Komplett termék
Csatornák száma	6
Védelem típusa	Kúszóáram zóna védelem
Beállítás típusa	A fényérzékenység állítható Idő beállítása
Érzékelő felület	Érzékelési távolság: 3 m Oldalsó: 3 m
Érzékelési szög	360 ° vízszintes
Anyag	Műanyag fényes
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Készülék felszerelése	Süllyesztett Mennyezeti
Szerelési magasság	2,8 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	12 cm
1. csomag súlya	92 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,258 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.