



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy komponens típusa	USB kulcs
Busz típusa	KNX
Színárnyalat	Schneider white
Színkód	RAL 9003
Piaci szegmens	Otthoni Kereskedelem

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozótípus	USB C-típus
Kommunikációs protokoll	USB KNX Link Layer Discovery protokoll
Átviteli sebesség	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Helyi jelzés	2 LED
Anyag	PC
Szerelőtartó	DIN sín
Elérhető funkciók	Supports KNX Secure

Környezet

Relatív páratartalom	5...93 %
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...70 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...45 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
IP védettség szint	IP20

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	82,0 g
1. csomag magassága	6,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hosszúsága	9,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	60
2. csomag súlya	5,717 kg
2. csomag magassága	30,0 cm

2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hosszúsága	40,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.