



Principal

Gama de produtos	SpacLogic KNX
Tipo de produto ou componente	Fonte de alimentação
Tipo de barramento	KNX
Topologia	TP256
Equipamento fornecido	Estrangulamento da linha
Cor	Branco

Complementar

Total number of 18 mm modules	4
Suporte de montagem	Calha DIN
Tensão nominal	180...264 V AC 50...60 Hz
Consumo de potência máximo em W	2,9 W
Maximum short-circuit current	1,5 A
Corrente de saída máxima	640 mA
Tensão de saída	30 V CC
Tipo de fonte de alimentação	SELV
Sinalização local	LED
Ligações - terminais	0.5...4 mm ² terminal de parafuso para sólido cabo(s) 0.5...4 mm ² terminal de parafuso para entrançado cabo(s) 0.5...2.5 mm ² terminal de parafuso para stranded with sleeve cabo(s)
Altura	90 mm
Largura	72 mm
Profundidade	65 mm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...70 °C
Humidade relativa	93 % não-condensação
Altitude de funcionamento	2000 m
Directivas	89/336/EEC - compatibilidade electromagnética

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	351 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,774 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	224
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	98,192 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------