



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Stromversorgung
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Einsatzbedingungen	Sonstiges Gerät KNX Gerät
Funktion des Moduls	Mit stabilisierter Ausgangsspannung
Montagehalterung	DIN-Schiene
Nennbetriebsleistung in W	9,6 W
Ausgangsstrom	0,4 A
Ausgangsspannung	24 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Höhe	68,1 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	68,1 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	8,400 cm
VPE 1 Länge	10,700 cm
VPE 1 Gewicht	104,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	30,700 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	4,066 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------