



Principal

Gama de produtos	Mureva Styl
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão de chave de emergência
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tonalidade	Botão de pressão vermelho Placa de cobertura amarelo

Complementar

Montagem de dispositivos	Superfície Encastrado
Tipo de tecnologia	Electromecânico
Tipo de fechadura	455
Corrente nominal	3 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	240 V AC
Condição de uso	Interior / exterior
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Modo de fixação	Por parafusos
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Rótulos de qualidade	EAC CE
Índice de protecção IP	IP55
Grau de protecção IK	IK08
Retardamento de chamas	Auto-extinguível 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...55 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	165,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,298 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------