



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Dugaljak pólusainak konfigurációja	2P + F
Csatlakozó szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Csatlakozó szabványa	Csatlakozóaljzat
Színes árnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett Falon kívüli
Fedlap típus	Biztonsági zsaluval
Aljzat száma	1
Névleges áram	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Alkalmazási feltételek	Beltéri/kültéri
Anyag	Sárgaréz PPA (polifitalamid) PC (polycarbonate)
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapocccsal
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	1...25 mm ² esetén merev kábele(ek) 1...25 mm ² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek) 1...25 mm ² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Minőségjelző címkék	AENOR EAC
IP védettség szint	IP55
IK védelmi fokozat	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...55 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	62,0 g
1. csomag magassága	4,0 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hosszúsága	7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	712,3 g
2. csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	16,0 cm
2. csomag hosszúsága	39,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	60
3. csomag súlya	4,918 kg
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	40,0 cm
3. csomag hosszúsága	60,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja