



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	250 mm
Szekrény névleges szélessége	200 mm
Szekrény névleges mélysége	150 mm
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó(k) 1 reteszelő rúd
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Body type	Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve Oldalak egyetlen gyártott részből készülnek
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]cULus[RETURN]DNV Marine
Nettó súly	2,822 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,500 cm
1. csomag szélessége	21,000 cm
1. csomag hossza	26,000 cm
1. csomag súlya	2,869 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	100

2. csomag magassága	150,000 cm
2. csomag szélessége	100,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	299,910 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------