



Hauptmerkmale

Baureihe	Beleuchtung und Steckdosen
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Mehrzweck
Geräteaufbau	1 Lampe 1 Befestigungselemente 2 Cable
Leistungsfaktor	1

Zusatzmerkmale

Standardabweichung des Ausgangs	Ohne Steckdose
Bemessungs-Nennleistung	5 W
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24/48 V DC
Lampenfassung	Mit LED-Modul
Lampentyp	LED
Steuerungstyp	Eingebauter Schalter
Lichtfluss	470 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lebensdauer in Stunden	25000 h
Elektrische Verbindung	Kabel Quick Connector 3 m im Lieferumfang enthalten Kabel Quick Connector 1 m im Lieferumfang enthalten
Montagehalterung	Metallteile Traversen
Befestigungsmodus	Schrauben Magnetische Befestigung
Kompatible Produktfamilie	Spacial Thalassa
Länge	310 mm
Höhe	30,5 mm
Farbe	Aluminium

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Normen	IEC 60598
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-16...65 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,9 cm
VPE 1 Breite	5,4 cm
VPE 1 Länge	35,0 cm
VPE 1 Gewicht	200,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------