



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	-
Montageort	Gehäuseboden
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Kompatible Produktfamilie	Spacial Spacial SBM
Geräteaufbau	1 Montageplatte
Material	Galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Metallisch

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Durch 2 Schrauben - Schraubentyp Ø5 mm Gewinbeschneidschrauben - Gehäuseboden Ort
Zulässige Dauerbelastung	16 kg Schrankrückwand
Höhe	Nennwert: 375 mm
Breite	Nennwert: 785 mm Befestigungspunkte: 785 mm
Fläche und Nutzfläche	Nennwert: 320000 mm ²
Dicke	2 mm
Produktgewicht	4,596 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,3 cm
VPE 1 Breite	38,0 cm
VPE 1 Länge	79,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,596 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	45,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	472,276 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------