



Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør til skaber
Produkttype	Dør
Application	Flere anvendelser
For enclosure nominal dimensions	-
Montagested	Front side
Serien passer med	Thalassa (Thalassa PLM)
Sammensætning	1 dør 1 handle 4 fikse beslag

Produktinformationer

Materiale	Polyester charged med fibreglass
Farve	Grå (RAL 7035)
Låsetype	Lås med 5 mm dobbeltbom
Antal låse	2
Dørtype	Intern plain
Døråbning	Reversibel (110 °)
Højde	Grid pattern: 615 mm
Bredde	Grid pattern: 405 mm
Dybde	Available dybde mellem kapsling dør: 32 mm Available depth mellem rear: 244 mm

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,000 cm
Pakke 1 Længde	48,000 cm
Package 1 Length	69,000 cm
Pakke 1 Vægt	3,098 kg
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	28,500 cm
Pakke 2 Bredde	48,500 cm
Pakke 2 Længde	71,500 cm
Pakke 2 Vægt	15,744 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	20
Pakke 3 Højde	90,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	73,960 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------