



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLM
Geräteaufbau	1 Tür 1 Griff 4 Befestigungswinkel

Zusatzmerkmale

Material	Mit Glasfasern beschichtetes Polyester
Farbe	Grau (RAL 7035)
Schlossstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (110 °)
Höhe	Gittermuster: 715 mm
Breite	Gittermuster: 505 mm
Tiefe	Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür : 32 mm Verfügbare Tiefe zwischen Rückseite : 244 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	57,000 cm
VPE 1 Länge	81,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,749 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	86,980 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------