



Egenskaber

Sortiment	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Flere anvendelser
Produkttype	Suitable kapsling
Version	PLAT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Kapslingsmontage	Floor-standing
Sammensætning	1 top part 1 bund part 2 side part 2 dør 2 bagved panel 1 skærm

Produktinformationer

Krop	Åben top og forseglined bund part assembled med side dele
Dør type	Plan front
Antal af dørs	2 dør(e)
Døråbning	Right og venstre (120 °)
Lås type	4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
Adgangibility til operation	Bag Front Top
Removable dele	Dør ved hængsler Bagved panel ved fastgørelse Canopy ved fastgørelse
Materiale	Plyester forstærket med glasfiber
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertificeringer	Veritas
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II

Miljø

IP kapslingsklasse	IP44 i henhold til IEC 60529 (med ventilated canopy)
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262 (plai dør)
Brandmodstand	960 °C i henhold til IEC 62208
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-35...90 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	152,0 cm
Pakke 1 Længde	39,0 cm
Package 1 Length	127,0 cm
Pakke 1 Vægt	76,5 kg
Enhedstype af pakke 2	PAL
Antal enheder i pakke 2	2

Pakke 2 Højde	133 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Længde	166 cm
Pakke 2 Vægt	177 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------