



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom abrégé d'appareil	PLS
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Boîtes modulables isolantes
Hauteur nominale	360 mm
Largeur nominale	540 mm
Profondeur nominale	230 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 couvercle: sur le boîtier 1 partie arrière: sur le boîtier Vis de verrouillage
Alimentation	Lot de 28
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle haut transparent
Type de verrou	Vis à fente

Complémentaires

Pièces amovibles	Couvercle vis d'arrêt
Matière	Couvercle: polycarbonate Arrière: polyester renforcé avec de la fibre de verre
Couleur	Corps: gris (RAL 7032)
Normes	IEC 62208 NEMA classification 13 NEMA 4X
Certifications du produit	UL

Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conforme à IEC 62262
Tenue au feu	960 °C conforme à IEC 62208
Température ambiante pour le stockage	-30...120 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.