



### Hauptmerkmale

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Baureihe                     | Spacial                               |
| Angebotstyp                  | Ersatzteil                            |
| Zubehör / Teilekategorie     | Gehäusezubehör                        |
| Produkt- oder Komponententyp | Dach                                  |
| Geräteanwendung              | Mehrzweck                             |
| Montageort                   | Auf der Oberseite des Gehäuses        |
| Kompatible Produktfamilie    | Spacial Spacial SF geeignetes Gehäuse |
| Geräteaufbau                 | 1 Dach                                |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | Stahl                                                                                                                           |
| Farbe                     | Grau (RAL 7035)                                                                                                                 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver                                                                                                         |
| Befestigungsart           | Durch Schrauben - Schraubentyp M12 - Dachbefestigungspunkt Ort<br>Durch Schrauben - Schraubentyp M6 - Dachbefestigungspunkt Ort |
| Höhe                      | 7,5 mm                                                                                                                          |
| Breite                    | 796 mm                                                                                                                          |
| Tiefe                     | 596 mm                                                                                                                          |
| Dicke                     | 1,5 mm                                                                                                                          |
| Schutzart (IP)            | IP55 entspricht IEC 60529 (Gehäuseschutz)                                                                                       |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 82,0 cm |
| VPE 1 Länge   | 61,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 6,28 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|