



### Egenskaber

Sortiment	Spacial
Produkt navn	Spacial S3HF
Application	Industri applikation
Category	Kompakt kapsling
Højde på skab	600 mm
Bredde på skab	600 mm
Dybde på skab	250 mm
Dørtype	Plan
Montage plade beskrivelse	Uden montageplade
Pakningsplade	Uden gland plade
Installationstilbehørstype	Vægmontage
Sammensætning	1 krop 1 dør med lås 1 Montageplade

### Produktinformationer

Body type	Enkel stk. krop
Antal af dørs	Fronten: 1 dør(e)
Låsetype	3 punkts lås, 3 mm dobbeltbom
Adgangibility til operation	Front
Removable dele	Dør ved hængsler
Materiale	Krop: aluzinc
Overfladebehandling	Epoxy-polyester powder
Farve	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 60529
Vægt	21 kg

### miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	EMC immunity
IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
IP kapslingsklasse	IP55

### Forpackningsinformation

Enhedstype forpakning 1	PCE
Antal enheder forpakning 1	1
Forpakning 1 vægt	21,0 kg
Forpakning 1 højde	60 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 længde	25 cm

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil For Produkt</a>

## samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------