



Hauptmerkmale

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3X |
| Gehäusetyp | Mehrzweck |
| Kategorie | Kompaktgehäuse |
| Nennhöhe | 400 mm |
| Nennbreite | 300 mm |
| Nenntiefe | 150 mm |
| Produkteinbau | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 1 Schloss: Tür 1 Tür |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Gehäusetyp | Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail |
| Türtyp | Einfach |
| Anzahl der Türen | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| Türöffnungsseite | Reversibel (120 °) |
| Schlosstyp | 3-mm-Doppelschienenverriegelung |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Ohne Durchführungsplatte |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere |
| Material | Korpus und Tür: Edelstahl 304L Schloss: Zamak Scharnier: edelstahlfarben |
| Oberflächenbeschaffenheit | Korpus und Tür: Scotch-Brite® brushed Schloss: verchromt |
| Produktgewicht | 5 kg |

Montage

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | UL 508 Typ A[RETURN]CAN/CSA 22 |
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Umgebungseigenschaften | Korrosiv Spezifische Hygiene |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 17,0 cm |
| VPE 1 Breite | 31,5 cm |
| VPE 1 Länge | 42,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,0 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 78 |

| | |
|---------------|--------|
| VPE 2 Höhe | 120 cm |
| VPE 2 Breite | 100 cm |
| VPE 2 Länge | 182 cm |
| VPE 2 Gewicht | 412 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|