



Principal

Alcance	Spacial
Nome do produto	Spacial SD
Enclosure type	Varias utilidades
Category	Medição e módulo do contador
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	597 mm
Product installation	Montagem no solo
Composição do dispositivo	1 estrutura 2 fechadura porta 4 trilho de ajuste 1 placa de passagem de cabo 2 pneumático estadia tampa de mesa 2 porta 1 painel posterior 5 platina superior em cima da mesa de controle

Complementar

Tipo de corpo	Estrutura de peça única dobrada e soldada
Tipo de porta	Opaca
Número de Portas	Frontal 2
Abertura de porta	Reversível 120 ° porta
Tipo de Bloqueio	2 pontos de bloqueio de 3 mm de barra dupla
Descrição da placa de montagem	SEM placa de montagem
Tipo de placa frontal	Uma placa de entrada
Acessibilidade para Operação	Posterior Topo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Tampa de mesa por dobradiças Placa de passagem de cabo por parafusos de recorte Tampas cegas por parafusos Painel traseiro por parafusos
Material	Corpo aço
Acabamento superficial	Pó de epóxi-poliéster
Espessura	1,5 mm
Cor	Cinzeno(RAL 7035)

Ambiente

Normas	IEC 62208
Grau de proteção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK10em conformidade com IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	61,5 cm
Package 1 Width	101,5 cm
Package 1 Length	114,5 cm
Package 1 Weight	72,0 kg

Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	130,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	172,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------