



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SDX
Gehäusetyp	Mehrzweck
Kategorie	Steuerpult
Nennhöhe	1000 mm
Nennbreite	1200 mm
Nenntiefe	500 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Produktbestimmung	Dialogkomponenten
Geräteaufbau	1 Struktur 1 Rückplatte 1 Schloss: Tür 4 adjustment rail 1 Kabeleinführungsplatte 2 pneumatic stay: desk lid 1 Tür 3 blanking cover: on top of control desk

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne Rückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückplatte durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Material	Structure, door and rear panel: Edelstahl 304L Schloss: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit	Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed Schloss: verchromt
Dicke	1,5 mm

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene
Produktgewicht	58 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	62,0 cm
VPE 1 Breite	82,0 cm
VPE 1 Länge	116,0 cm
VPE 1 Gewicht	62,0 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	134,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	158,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------