



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SFX
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Geeignetes Gehäuse
Nennhöhe	2000 mm
Nennbreite	800 mm
Nenntiefe	600 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Struktur 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung 1 Kabeleinführungsplatte 1 Tür mit Verstärkungsrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Rückwand integriert Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneneinsatz
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne Seite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplattenhalterung durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Material	Struktur und Tür: Edelstahl 304L Griff: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Scotch-Brite® brushed Griff: gemalt
Produktgewicht	81 kg

Montage

Normen	IEC 62208 NEMA 4X
Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Spezifische Hygiene Korrosiv

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	70,0 cm
VPE 1 Breite	85,0 cm
VPE 1 Länge	212,0 cm
VPE 1 Gewicht	98,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------